# 品番：EA940AK-24

# 品名：125V/12A/50m ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ ケーブル(白)




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,500円（税抜）／ 18,150円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 16,500円（税抜）／18,150円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2026/04/03 10:18現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | |
| カタログページ | 1136ページ | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 12A 125V<br>(1.25mm²×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 仕上外径 | 約4.7×7.4mm | 許容温度 | 60℃ |
| 長さ | 50m | 色 | 白 |
| 持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | | | |
| 小判コード（VCTFK） | | | |
| 撚線 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.