

品番 : EA940AK-28

品名 : 125V/12A/20m ビニールキャブ タイヤ ケーブル(黒)



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



【構造】  
ビニルシース  
ビニル絶縁体  
導体



## 仕様

定格容量	12A 125V (1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
仕上外径	約4.7×7.4mm	許容温度	60°C
長さ	20m	色	黒
持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
小判コード(VCTFK)			
撲線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.