

品番：EA940AK-29

品名：125V/12A/50m ビニルキャブタイヤケーブル(黒)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



品名	規格	長さ	仕上り	色	単位	在庫
EA940AK-29	125V/12A	50m	ビニルキャブ	黒	巻	2

仕様

定格容量	12A 125V (1.25m ² ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
仕上外径	約4.7×7.4mm	許容温度	60℃
長さ	50m	色	黒

持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

小判コード(VCTFK)

燃線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.