

品番：EA940AL-3KA

品名：0.3mm<sup>2</sup> x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)



販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



#### 仕様

定格容量	300V (0.3mm <sup>2</sup> x 1心)	絶縁体厚さ	0.4mm
仕上外径	1.5mm	定格温度	60℃
素線数	12本	素線径	0.18mm
長さ	50m	色	黒
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

#### 燃線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

#### 代替品

	品番	EA940AL-3KB
	コメント	長さ:100m

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.