

品番：EA940AL-3WA

品名：0.3mm² x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](白)



販売価格	2,130円(税抜)／2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜)／2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

定格容量	300V (0.3mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.4mm
仕上外径	1.5mm	定格温度	60℃
素線数	12本	素線径	0.18mm
長さ	50m	色	白
材質	素線:銅 被覆:ビニール		
燃線			
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。			
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA940AL-3WB
	コメント	100M巻き

