

品番：EA940AL-3Y

品名：0.3mm²×20m 電子機器用ビニル電線[KV](黄)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様

定格容量	300V (0.3mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.4mm
仕上外径	1.5mm	定格温度	60℃
素線数	12本	素線径	0.18mm
長さ	20m	色	黄
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

燃線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.