

品番：EA940AL-5G

品名：0.5mm² x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/24 01:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|
| 定格容量 | 300V (0.5mm ² × 1心) | 絶縁体厚さ | 0.5mm |
| 仕上外径 | 1.8mm | 定格温度 | 60℃ |
| 素線数 | 20本 | 素線径 | 0.18mm |
| 長さ | 20m | 色 | 緑 |
| 材質 | 素線:銅 被覆:ビニール | | |
| 燃線 | | | |
| 耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | | | |
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.