

品番：EA940AL-5GB

品名：0.5mm²×100m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)



販売価格	6,530円(税抜)／7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜)／7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様

定格容量	300V (0.5mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.5mm
仕上外径	1.8mm	定格温度	60℃
素線数	20本	素線径	0.18mm
長さ	100m	色	緑
材質	素線:銅 被覆:ビニール		
燃線			
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。			
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。			
RoHS対応品			