

品番：EA940AM-126

品名：1.25mm² x 20m ビニールコード[VSF](緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,850円(税抜) / 4,235円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,850円(税抜) / 4,235円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/01 02:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 定格容量 | 300V (1.25mm ² x 1心) | 仕上外径 | 3.1mm |
| 定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線:銅、被覆:ビニール |
| 色 | 緑 | 長さ | 20m |
| 燃線 | | | |
| 300V以下の器具内配線、及び制御盤内のリレー配線などに適しています。 | | | |
| 耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | | | |
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.