

品番：EA940AM-126B

品名：1.25mm<sup>2</sup>×100m ビニールコード[VSF](緑)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 03:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                     |                                   |      |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| 定格容量                                | 300V<br>(1.25mm <sup>2</sup> ×1心) | 仕上外径 | 3.1mm        |
| 定格温度                                | 60℃                               | 材質   | 素線:銅、被覆:ビニール |
| 色                                   | 緑                                 | 長さ   | 100m         |
| 燃線                                  |                                   |      |              |
| 300V以下の器具内配線、及び制御盤内のリレー配線などに適しています。 |                                   |      |              |
| 耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。             |                                   |      |              |
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。       |                                   |      |              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.