品番: EA940AN-76B

品名: 0.75mmx100m ビニール絶縁電線[KIV](緑)



販売価格	11,400円 (税抜)/ 12,540円(税込)				
カタログ価 格	11,400円(税抜)/12,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:21現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1180ページ				









仕様

定格容量	600V (0.75m㎡×1心)	仕上外径	2.7mm
定格温度	0°0	材質	素線:銅、 被覆絶縁体:耐熱性ビニール
色	緑	長さ	100m

KIV電線とは、

600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

撚線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.