


品番：EA940AP-106

品名：150V/ 10A/1対x10m 多目的計装用ケーブル



販売価格	8,020円(税抜) / 8,822円(税込)		
カタログ価格	8,020円(税抜) / 8,822円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/01 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1134ページ		



耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★
※特性は目安となります。

仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に
定格容量	10A 150V (0.5m ² ×1対)	長さ	10m
導体構成	0.18mm/20本	導体外径	0.9mm
絶縁体厚さ	0.3mm	シース厚さ	0.6mm
仕上外径	4.9mm	識別	第1種線心:黒 第2種線心:白/黒
シース色	黒	導体抵抗	39.8Ω/Km以下
使用最高温度	80℃	使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃
材質	絶縁体:耐熱PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC		

多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。

RS232C対応ケーブル

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1,cUL FT2の燃焼試験に対応

ドレンワイヤ入り

・RoHS対応品

認証【UL AWM】

・適合規格:UL 758

・形式記号:UL STYLE 2936

・導体:UL 758

・難熱性:FT2

認証【cUL AWM】

・適合規格:CSA C22.2 No.210

・形式記号:CSA AWM IIA

・導体:CSA C22.2 No.210

・難熱性:FT2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.