

品番：EA940AP-112

品名：150V/6.4A/2対x20m 多目的計装用ケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/01 02:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1134ページ | | |



耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★
非磁性 ★★★★★
移動特性 ★
※特性は目安となります。

仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--|
| メーカー | 太陽ケーブルテック | 用途 | 端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に |
| 定格容量 | 6.4A 150V (0.3m ² ×2対) | 長さ | 20m |
| 導体構成 | 0.18mm/12本 | 導体外径 | 0.7mm |
| 絶縁体厚さ | 0.3mm | シース厚さ | 0.8mm |
| 仕上外径 | 6.4mm | 識別 | 第1種線心:黒 第2種線心:白/黒 第1種線心:赤 第2種線心:白/赤 |
| シース色 | 黒 | 導体抵抗 | 66.3Ω/Km以下 |
| 使用最高温度 | 80℃ | 使用最低温度 | 敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃ |
| 材質 | 絶縁体:耐熱PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC | | |

多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。

RS232C対応ケーブル

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1,cUL FT1の燃焼試験に対応

ドレンワイヤ入り

・RoHS対応品

認証【UL AWM】

・適合規格:UL 758

・形式記号:UL STYLE 2936

・導体:UL 758

・難熱性:VW-1

認証【cUL AWM】

・適合規格:CSA C22.2 No.210

・形式記号:CSA AWM II A

・導体:CSA C22.2 No.210

・難熱性:FT1

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.