

品番 : EA940AP-112

品名 : 150V/6.4A/2対×20m 多目的計装用ケーブル



販売価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/21 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1134ページ		



耐熱性 ★★★
耐油性 ★★★★
耐ノイズ性 ★★★★
難燃性 ★★★★
柔軟性 ★★★
非移行性 ★★★★
移動特性 ★

※特徴は目安となります。

仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に
定格容量	6.4A 150V (0.3㎟×2対)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/12本	導体外径	0.7mm
絶縁体厚さ	0.3mm	シース厚さ	0.8mm
仕上外径	6.4mm	識別	第1種線心:黒 第2種線心:白/黒 第1種線心:赤 第2種線心:白/赤
シース色	黒	導体抵抗	66.3Ω/Km以下
使用最高温度	80°C	使用最低温度	敷設可能:-10°C 固定配線:-30°C
材質	絶縁体:耐熱PVC シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC		

多目的対撲り型シールド付き計装用ケーブル

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。

RS232C対応ケーブル

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1,cUL FT1の燃焼試験に対応

ドレンワイヤ入り

・RoHS対応品

認証【UL AWM】

- ・適合規格:UL 758
- ・形式記号:UL STYLE 2936

- ・導体:UL 758

- ・難燃性:VW-1

認証【cUL AWM】

- ・適合規格:CSA C22.2 No.210

- ・形式記号:CSA AWM II A

- ・導体:CSA C22.2 No.210

- ・難燃性:FT1

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.