


品番：EA940AP-34

品名：300V/ 7A/4芯x50m 高性能計装用ケーブル



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



耐熱性 ★  
耐油性 ★★★★★  
耐ノイズ性 ★  
難燃性 ★★★★★  
柔軟性 ★★★★★  
非移行性 ★★★★★  
移動特性 ★★  
※特性は目安となります。

項目	規格	備考
標準規格	JIS C 3002-2 (VCTF)	
絶縁体	PVC	
シース	PVC	
製造	太陽ケーブルテック	

識別



### 仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	7A 300V (0.75m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.6mm	絶縁体色	白/黒/赤/緑
シース色	黒	導体抵抗	25.1Ω/Km以下
曲げ半径	45.6mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャップタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1の難燃対応

- ・電気用品安全法適合
- ・RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.