

品番：EA940AP-7

品名：300V/12A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル



販売価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
カタログ価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



耐熱性★

耐油性★★★★★

耐ノイズ性★

難燃性★★★★

柔軟性★★★★

非移行性★★★★★

移動特性★★

※特性は目安となります。

電子機器用ケーブル	
規格	JIS C 3006/UL 1007
用途	電子機器用ケーブル
材質	PVC
色	黒
径	φ7.4mm
芯数	2芯
芯径	φ1.5mm
絶縁体厚さ	0.6mm
シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.4mm
曲げ半径	44.4mm以上
使用最高温度	60℃
使用最低温度	-30℃

識別

2C

黒

白

仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	12A 300V (1.25mm ² ×2心)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/50本	導体外径	1.5mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.4mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	15.1Ω/Km以下
曲げ半径	44.4mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC
電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャップタイヤコード(VCTF)			
柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。			
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性			
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用			
UL VW-1の難燃対応			

- ・電気用品安全法適合
- ・RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.