

品番：EA940AS-61

品名：φ10x1000mm アース棒(丸型/連結式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,260円(税抜) / 2,486円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,260円(税抜) / 2,486円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/09/08 14:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1183ページ | | |



| 規格 | | | |
|--------|------------|-------|--------------|
| 品名 | EA940AS-61 | 規格 | φ10mm×1000mm |
| 材質 | 棒鋼(銅メッキ) | SS400 | |
| 接続ソケット | C1220T | | |
| 打込ピン | S45C | | |

仕様

| | | | |
|---|---|---------|--|
| メーカー | 丸信電業 | 型番 | MS-33 |
| 参考種別 | B種 | サイズ | φ10×1000mm |
| 適合リード棒(上部) | ・EA940AS-42 (φ10mm×1000mm) ・EA940AS-42A (φ10mm×1500mm) | 適合リード端子 | EA940AS-62 (φ10mm用・8mm ² ×220mm) |
| 材質 | 棒鋼(銅メッキ):SS400 連結ソケット:C1220T 打込ピン:S45C | | |
| 連結式(下部)アース棒 | | | |
| 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 | | | |
| 単一式(上部)として使用する場合は、リード端子(EA940AS-62: φ10mm用・8mm ² ×220mm)をご使用ください。 リード端子は別売です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.