

品番：EA940AS-61A

品名：φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式)



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/31 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1138ページ		



規格			
品名	EA940AS-61A	φ10x1500mm	丸型/連結式
材質	棒鋼(銅メッキ)	SS400	
接続ソケット	C1220T		
打込ピン	S45C		

仕様

メーカー	丸信電業	型番	MS-36
参考種別	B種	サイズ	φ10×1500mm
適合リード棒(上部)	・EA940AS-42 (φ10mm×1000mm) ・EA940AS-42A (φ10mm×1500mm)	適合リード端子	EA940AS-62 (φ10mm用・8mm ² ×220mm)
材質	棒鋼(銅メッキ):SS400 連結ソケット:C1220T 打込ピン:S45C		
連結式(下部)アース棒			
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。			
単一式(上部)として使用する場合は、リード端子(EA940AS-62: φ10mm用・8mm ² ×220mm)をご使用ください。 リード端子は別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.