


品番：EA940AS-97

品名：14mm²×10m KIV万力型アース(ボディーアース専用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 02:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0079ページ1138ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------------------------|-------|---------|
| メーカー | 堺電業 | 型番 | EG14-10 |
| リード線サイズ | KIV14mm ² ×10m | サイズ | 63×95mm |
| 材質 | 鋳物 | 最大掴み幅 | 40mm |
| 万力は軽量化を実現 | | | |
| さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.