

品番 : EA940AT-122

品名 : 5.5mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/白)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,910円(税抜) / 9,801円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,910円(税抜) / 9,801円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/05/18 21:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                      |      |   |



| 仕様          |                    |
|-------------|--------------------|
| 材質          | 素線:銅、被覆:ビニール       |
| 定格          | 49A 600V           |
| 色           | 白                  |
| 導体径構成       | 7本/1.0mm           |
| 絶縁体厚さ       | 1.0mm              |
| 最大導体抵抗(20℃) | 3.33Ω/km           |
| 定格温度        | 60℃                |
| 公称断面積       | 5.5mm <sup>2</sup> |
| 長さ          | 20m                |
| 導体径外径       | 約3.0mm             |
| 仕上外径        | 約5.0mm             |

#### 仕様

|  |                  |       |                    |
|--|------------------|-------|--------------------|
| 材質   | 素線:銅、<br>被覆:ビニール | 定格温度  | 60℃                |
| 定格   | 49A 600V         | 公称断面積 | 5.5mm <sup>2</sup> |
| 色  | 白                | 長さ    | 20m                |
| 導体径構成  | 7本/1.0mm         | 導体径外径 | 約3.0mm             |
| 絶縁体厚さ  | 1.0mm            | 仕上外径  | 約5.0mm             |
| 最大導体抵抗(20℃)                                    | 3.33Ω/km         |       |                    |
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 |                  |       |                    |
| 1心   |                  |       |                    |
| 撚線   |                  |       |                    |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.