


品番 : EA940AT-134

品名 : 5.5mm² x 50m IV電線(撚線/緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,900円(税抜) / 22,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,900円(税抜) / 22,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/18 21:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|-------------|-------------------------------------|----|----|
| EA940AT-134 | 5.5mm ² x 50m IV電線(撚線/緑) | 巻 | 3 |

仕様

| | | | |
|--|------------------|-------|--------------------|
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール | 定格温度 | 60℃ |
| 定格 | 49A 600V | 公称断面積 | 5.5mm ² |
| 色 | 緑 | 長さ | 50m |
| 導体径構成 | 7本/1.0mm | 導体径外径 | 約3.0mm |
| 絶縁体厚さ | 1.0mm | 仕上外径 | 約5.0mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 3.33Ω/km | | |
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | | | |
| 1心 | | | |
| 撚線 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.