


品番 : EA940AT-162

品名 : 8 mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/白)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/18 21:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                      |      |   |



| 品名          | 規格                                | 単位 | 在庫 |
|-------------|-----------------------------------|----|----|
| EA940AT-162 | 8mm <sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/白) | 巻  | 1  |

### 仕様

|                                                |                  |       |                    |
|------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|
| 材質                                             | 素線:銅、<br>被覆:ビニール | 定格温度  | 60℃                |
| 定格                                             | 61A 600V         | 公称断面積 | 8.0mm <sup>2</sup> |
| 色                                              | 白                | 長さ    | 20m                |
| 導体径構成                                          | 7本/1.2mm         | 導体径外径 | 約3.6mm             |
| 絶縁体厚さ                                          | 1.2mm            | 仕上外径  | 約6.0mm             |
| 最大導体抵抗(20℃)                                    | 2.31Ω/km         |       |                    |
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 |                  |       |                    |
| 1心                                             |                  |       |                    |
| 撚線                                             |                  |       |                    |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.