

品番 : EA940AT-2

品名 : 1.25mm² x 20m IV電線(撚線/白)



赤-1 緑-4
白-2 黄-5
黒-3 青-6

販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2026/05/18 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-1 緑-4
白-2 黄-5
黒-3 青-6



仕様	
品名	EA940AT-2
規格	1.25mm ² x 20m
色	白
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格	19A 600V
長さ	20m
導体径構成	7本/0.45mm
導体径外径	約1.35mm
絶縁体厚さ	0.8mm
仕上外径	約3.0mm
最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	19A 600V	公称断面積	1.25mm ²
色	白	長さ	20m
導体径構成	7本/0.45mm	導体径外径	約1.35mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.0mm
最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.