

品番：EA940AT-42

品名：2.0mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/白)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/05/18 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA940AT-42	2.0mm <sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/白)	巻	20

#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	27A 600V	公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>
色	白	長さ	20m
導体径構成	7本/0.6mm	導体径外径	約1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.4mm
最大導体抵抗(20℃)	9.24Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.