

品番 : EA940AT-46

品名 : 2.0mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/青)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/18 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様表			
項目	規格	単位	備考
品名	IV電線(撚線)	巻	
品番	EA940AT-46		
規格	2.0mm <sup>2</sup> x 20m		
材質	素線:銅、被覆:ビニール		
定格	27A 600V		
色	青		
絶縁体厚さ	0.8mm		
長さ	20m		
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>		
定格温度	60℃		
1心			
撚線			

#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	27A 600V	公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>
色	青	長さ	20m
絶縁体厚さ	0.8mm		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.