

品番：EA940AT-502

品名：1.6mmx 20m IV電線(単線/白)



赤-501 緑-504
白-502 黄-505
黒-503 青-506

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,610円(税抜) / 5,071円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,610円(税抜) / 5,071円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 49 (2026/07/01 02:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



赤-501 緑-504
白-502 黄-505
黒-503 青-506



仕様

| | | | |
|---|------------------|--------|----------|
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール | 定格 | 27A 600V |
| 定格温度 | 60℃ | 導体径 | 1.6mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上がり外径 | 約3.2mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 8.92Ω/km | 色 | 白 |
| 長さ | 20m | | |
| IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | | | |
| 1心 | | | |
| 単線 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.