

品番：EA940AT-514

品名：1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)



赤-511 緑-514  
白-512 黄-515  
黒-513 青-516

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,860円(税抜) / 10,846円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,860円(税抜) / 10,846円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/27 03:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                      |      |   |



赤-511 緑-514  
白-512 黄-515  
黒-513 青-516



#### 仕様

|   |                  |        |          |
|---|------------------|--------|----------|
| 材質  | 素線:銅、<br>被覆:ビニール | 定格     | 27A 600V |
| 定格温度  | 60℃              | 導体径    | 1.6mm    |
| 絶縁体厚さ   | 0.8mm            | 仕上がり外径 | 約3.2mm   |
| 最大導体抵抗(20℃)                                     | 8.92Ω/km         | 色      | 緑        |
| 長さ  | 50m              |        |          |
| IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 |                  |        |          |
| 1心  |                  |        |          |
| 単線  |                  |        |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.