


品番 : EA940AT-52

品名 : 2.0mm² x 50m IV電線(撚線/白)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/16 13:18現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1180ページ		



仕様	
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格	27A 600V
色	白
導体径構成	7本/0.6mm
絶縁体厚さ	0.8mm
最大導体抵抗(20℃)	9.24Ω/km
定格温度	60℃
公称断面積	2.0mm ²
長さ	50m
導体径外径	約1.8mm
仕上外径	約3.4mm

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	27A 600V	公称断面積	2.0mm ²
色	白	長さ	50m
導体径構成	7本/0.6mm	導体径外径	約1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.4mm
最大導体抵抗(20℃)	9.24Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.