

品番 : EA940AT-544

品名 : 2.0mmx 20m IV電線(単線/緑)



販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/27 05:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様	
品名	EA940AT-544
規格	2.0mmx 20m IV電線(単線/緑)
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格	35A 600V
定格温度	60℃
導体径	2.0mm
絶縁体厚さ	0.8mm
仕上がり外径	約3.6mm
最大導体抵抗(20℃)	5.65Ω/km
色	緑
長さ	20m
心数	1心
線種	単線

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格	35A 600V
定格温度	60℃	導体径	2.0mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上がり外径	約3.6mm
最大導体抵抗(20℃)	5.65Ω/km	色	緑
長さ	20m		

IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

単線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.