

品番 : EA940AT-55

品名 : 2.0mm<sup>2</sup> x 50m IV電線(撚線/黄)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/05/18 21:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                       |      |   |



| 仕様表   |                          |    |    |
|-------|--------------------------|----|----|
| 項目    | 仕様                       | 単位 | 備考 |
| 品名    | IV電線(撚線/黄)               |    |    |
| 品番    | EA940AT-55               |    |    |
| 規格    | 2.0mm <sup>2</sup> x 50m |    |    |
| 材質    | 素線:銅、被覆:ビニール             |    |    |
| 定格    | 27A 600V                 |    |    |
| 色     | 黄                        |    |    |
| 長さ    | 50m                      |    |    |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm                    |    |    |
| 心数    | 1心                       |    |    |
| 撚線    |                          |    |    |

#### 仕様

|       |                  |       |                    |
|-------|------------------|-------|--------------------|
| 材質    | 素線:銅、<br>被覆:ビニール | 定格温度  | 60℃                |
| 定格    | 27A 600V         | 公称断面積 | 2.0mm <sup>2</sup> |
| 色     | 黄                | 長さ    | 50m                |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm            |       |                    |

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

撚線

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.