


品番 : EA940AT-553

品名 : 2.0mmx 50m IV電線(単線/黒)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/04/27 05:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ                       |      |   |



| 仕様          |                       |
|-------------|-----------------------|
| 品名          | EA940AT-553           |
| 品番          | EA940AT-553           |
| メーカー        | エスコ                   |
| 規格          | 2.0mmx 50m IV電線(単線/黒) |
| 材質          | 素線:銅、被覆:ビニール          |
| 定格          | 35A 600V              |
| 定格温度        | 60℃                   |
| 導体径         | 2.0mm                 |
| 絶縁体厚さ       | 0.8mm                 |
| 仕上がり外径      | 約3.6mm                |
| 最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km              |
| 色           | 黒                     |
| 長さ          | 50m                   |
| 心数          | 1心                    |
| 線種          | 単線                    |

#### 仕様

|             |                  |        |          |
|-------------|------------------|--------|----------|
| 材質          | 素線:銅、<br>被覆:ビニール | 定格     | 35A 600V |
| 定格温度        | 60℃              | 導体径    | 2.0mm    |
| 絶縁体厚さ       | 0.8mm            | 仕上がり外径 | 約3.6mm   |
| 最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km         | 色      | 黒        |
| 長さ          | 50m              |        |          |

IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

単線

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.