品番: EA940AV-401

品名: 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/青)



| 販売価格 | 2,740円 (税抜)/3,014円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 2,740円(税抜)/3,014円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/21 02:47現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | | |
| カタログページ | 1181ページ | | | | |





仕様

| 定格容量 | 18A 600V (1.6mm×2 <i>i</i> ம்) | 仕上外径 | 6.2×9.4mm |
|-------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
| 絶縁体色 | 白/黒 | シース色 | 青 |
| 長さ | 10m | | |
| 単線 | | | |

代替品



品番 EA940AV-402コメント 長さの違い: 20m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.