

品番：EA940BA-38

品名：AC100V/15A L型プラグ(2P・接地2P兼用)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1165ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	PP-06
極数	2P・接地2P(兼用)	定格容量	15A 125V
適用電線	VCT0.75~3.5mm ² 3心 2PNCT0.75~2.0mm ² 3心 適応電線外径 9~12.6mm	サイズ	φ39×55.5mm
材質	本体:ABS樹脂 刃ホルダー:PA66	重量	63g
端子穴	4mm	付属品	巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
屋内型			
アース付			
ダブルコンセントをムダなく使えます。			
電線側の圧着端子は付属していません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

