

品番 : EA940BH-12

品名 : AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/24 23:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1164ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|------|--|
| メーカー | 明工社 | 型番 | MC2620 |
| 定格容量 | 15A 250V | 適用電線 | ・2CT、2RNCT: 1.25m ² ×4心、2.0m ² ×4心 ・2PNCT: 2.0m ² ×4心 ・VCT、S-VCT: 2.0m ² ×4心 |
| サイズ | φ58×105mm | | |
| 接地3P防水コネクターボディ | | | |
| 防雨性能: IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します | | | |
| セーフティーワッシャー付 | | | |
| RoHS10物質対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.