


品番 : EA940BJ-12

品名 : AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)



販売価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
カタログ価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1210ページ		



#### 仕様

メーカー	明工社	型番	MH2638
定格容量	30A・250V	適用電線	2CT、2RNCT: 5.5mm <sup>2</sup> (4心) 2PNCT: 5.5mm <sup>2</sup> (4心)、8.0mm <sup>2</sup> (4心) VCT、S-VCT: 5.5mm <sup>2</sup> (4心)
サイズ	φ76×124mm	端子ねじサイズ	M4.5
接地3P引掛防水コネクターボディ			
防雨性能: IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。			
3M端子			
RoHS10物質対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.