


品番 : EA940BJ-7

品名 : AC250V/20A 引掛ゴムコネクター(接地3P)



販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/14 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1164ページ		



#### 仕様

メーカー	明工社	型番	MH2668
定格容量	20A 250V	サイズ	φ62×73×93mm
適用電線	・2PNCT: 2.0mm <sup>2</sup> ×4心、3.5mm <sup>2</sup> ×4心 ・VCT、S-VCT: 2.0mm <sup>2</sup> ×4心、3.5mm <sup>2</sup> ×4心	端子ねじサイズ	M4
接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ			
防雨性能: IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。			
3M端子			
RoHS10物質対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.