


品番：EA940BP-2

品名：AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P)



販売価格	1,530円(税抜)／1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜)／1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/30 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1163ページ		



仕様

メーカー	明工社	型番	MH2631
定格容量	15A 125V	適用電線	2CT、2RNCT:0.75～2.0mm ² (3心) 2PNCT:1.25～2.0mm ² (3心) VCT、S-VCT:2.0mm ² (3心)
サイズ	φ48×95mm	端子ねじサイズ	M3.5
接地2P引掛防水ゴムコネクターボディ			
防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。			
3M端子			
RoHS10物質対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.