


品番 : EA940BT-17

品名 : AC250V/20A 防水型コネクター(接地2P)



販売価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
カタログ価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1163ページ		



#### 仕様

メーカー	明工社	型番	MH8113
定格容量	20A 250V	適用電線	2CT、2RNCT: 2.0mm <sup>2</sup> ・3.5mm <sup>2</sup> (3心) 2PNCT、VCT、S-VCT: 3.5mm <sup>2</sup> (3心)
サイズ	φ54×108mm	端子ねじサイズ	M4
接地2P引掛コネクターボディ			
防雨性能: IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。			
3M端子			
RoHS10物質対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.