

品番 : EA940C-53

品名 : E 26口金 [防雨型]吊下ソケット(ヒートン付)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/08/06 17:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



項目	内容
品名	E 26口金 [防雨型]吊下ソケット(ヒートン付)
品番	EA940C-53
規格	防雨型屋外用ソケット
定格容量	3A・300V
口金	E26
サイズ	φ45.6×196mm
材質	ボディ:フェノール樹脂 パッキン:EPゴム
電線	IE/F0.9m ²
リード線	IV0.9m ²
用途	工事現場、イベント、ビニールハウス、養殖場などの屋外用
特徴	ターミナルボディ(電線取り付け部)はフリー端子部を緩め内側から簡単に接続できます(2m/m以内) ソケットボディ下部は着脱が可能なので、ガード等の取り付けが便利 パッキンは水などの侵入を防ぐ対候性に優れたEPゴム製で着脱可能
備考	リード線はIV0.9m ² を使用

仕様

用途	防雨型屋外用ソケット	定格容量	3A・300V
口金	E26	サイズ	φ45.6×196mm
電線	IE/F0.9m ²	材質	ボディ:フェノール樹脂 パッキン:EPゴム
工事現場、イベント、ビニールハウス、養殖場などの屋外用			
ターミナルボディ(電線取り付け部)はフリー端子部を緩め内側から簡単に接続できます(2m/m以内)			
ソケットボディ下部は着脱が可能なので、ガード等の取り付けが便利			
パッキンは水などの侵入を防ぐ対候性に優れたEPゴム製で着脱可能			
リード線はIV0.9m ² を使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.