

品番 : EA940CD-137

品名 : AC125V/15A 3口タップ(レバ-付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 890円(税抜) / 979円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 890円(税抜) / 979円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/06 15:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1884ページ                      |      |   |



### 仕様

|              |                     |       |                          |
|--------------|---------------------|-------|--------------------------|
| メーカー         | サンワサプライ             | 型番    | TAP-B57W                 |
| サイズ(W×D×H)mm | 28×20×75            | 重量(g) | 40                       |
| 定格容量         | 15A・125V(1500Wまで)   | プラグ   | 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)     |
| 差込口          | 2P・3個口              | 使用地域  | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証           | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |       |                          |

電源コンセントを3分配できます。

楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。

差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。

コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。

恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。

熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。

絶縁キャップ付

レバーを押すだけで簡単にコンセントから抜けるようになっています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.