

品番 : EA940CD-198

品名 : AC100-240V USB充電器(PD45W/TypeC)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/24 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

これひとつで様々なデバイスを充電

本体に収納できるスイングプラグ

USB PD・PPS規格に対応

※安全な充電を確保し、保護して  
最速化しながら充電するので、  
発熱を抑えながら効率的に充電できる！

安全に使える安心設計

- 過電流・過電圧を防ぐ  
保護回路の高精度検出・検出が  
本製品の安全な充電を実現し、  
出力を抑えます。
- ショートを遮断  
出力制御がショートした際、  
出力を瞬時に遮断。

PSE適合製品

電圧変動による発熱及び発熱の発生が  
製品を劣化させる「電圧変動安定化」を  
満たしている製品です。

様々な機器に対応

Windows  
Chromebook  
MacBook  
Type-C対応パソコン

iPad・Type-C  
タブレット

iPhone・Type-C  
スマートフォン

最適な出力で充電できる

機器を自動で  
出力を自動調整

充電速度が速い  
充電器

充電速度が遅い  
充電器

持ち運びやすい  
超コンパクトサイズ

Before

After

12cmまでで、  
充電ケーブルが  
収納できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD109BK
USB出力端子形状	USB Type-C	USBポート数	1ポート
プラグ形状	2P	サイズ	約34(W)×39(D)×35(H)mm
重量	約62g	定格入力	AC100-240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、 DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大 45W)	PPS出力	DC3.3V~16V/3A
USB PD	対応	プラグ収納	対応
USB PD最大対応出力	45W	対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での 充電に対応したスマートフォン、タブ レット、ノートパソコン
使用温度範囲	0~30℃	材質	PC(ポリカーボネート)

最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応

ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応

次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現

複数の充電器を用意することなく、外出先でもこれひとつあれば様々な機器を充電

本体に収納できるスイングプラグ

USB PD-PPS規格に対応

PSEマーク認証済

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.