

品番：EA940CD-246A

品名：AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)



販売価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/24 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

ケーブルバンド付き

電気用品安全法 (PSE) 適合

PS
E

電気用品安全法 (PSE) の規格基準に適合した製品です

ノートPCへの給電に最適!
最大65W出力

この1つの充電器でノートPC・タブレット・スマートフォンを充電可能

ノートパソコンへ給電できる
最大65W出力

機種に応じて出力の電力を自動切り替え
65W / 20W / 3.3W

発熱を抑えて効率的に充電!
USB PD-PPS規格に対応

ゆったり使える1.8mのケーブル

ケーブルが出っ張らずスマートに配線

ケーブルが邪魔にくい

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD110BK
定格入力	AC100～240V 50/60Hz	定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力/DC3.3V～16V/3.25A、DC3.3V～21V/3A
充電ケーブル	ケーブル一体型	コネクタ形状	USB Type-C
USB PD	対応	USB PD最大対応出力	65W
本体サイズ	56(W)×29(D)×56(H)mm	ケーブル長	1.8m
重量	約162g	対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能
USB PDのPPS規格対応!発熱を抑えて効率的に充電
ゆったり使える、1.8mのケーブル
本体からケーブルの飛び出しを抑えた構造なので、ケーブルの付け根に負担がかからず、スマートに配線
USB Type-C接続で様々なデバイスに対応
電気用品安全法(PSE)適合
ケーブルバンド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.