

品番：EA940CD-265

品名：クランプ式タップ (USB typeA・C/黒)



販売価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0907ページ		



仕様

サイズ	50×63.2×72.8mm	コンセント	2P×1口(1400Wまで)
ポート数	2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)	コード長	2m
プラグ	2P	定格	14A・100V(1,400W)
USB出力	DC5V 3A(合計)	クランプ	ねじ式クランプ(板厚32mmまで)
電源コード	VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ	USB 入力	AC100 50/60Hz 32VA
USB 消費電力	定格負荷時:18W、待機時:0.3W以下		
コンセント(1400W)とUSB (Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。			
クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。			
USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)			
コードブッシュ付			
クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。			
トラッキング防止スリーブ付L型プラグ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

