

品番 : EA940CD-267

品名 : AC100V/USB充電器(2+2ポ-ト/クランプ式/黒)



販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD106BK
USBポート数	4ポート※USB Type-C×2、USB A×2	プラグ形状	2P
絶縁キャップ	あり	USB PD	対応
USB出力端子形状	USB A、USB Type-C	定格出力電圧/電流	<p>【1ポート使用時】</p> <p>USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)</p> <p>PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)</p> <p>USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)</p> <p>【2ポート使用時】</p> <p>C1+C2/45W+20W(最大65W)</p> <p>C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)</p> <p>C1+A2/45W+18W(最大63W)</p> <p>C2+A1/45W+18W(最大63W)</p> <p>C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)</p> <p>A1+A2/18W+18W(最大36W)</p> <p>【3ポート使用時】</p> <p>C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.</p>

			4A(最大54W) C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W) C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W) C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W) 【4ポート使用時】 C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)
定格入力	AC100V 50/60Hz	合計最大出力	65W
対応機種	USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン (※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。)	サイズ	135(W)×55.5(D)×43.5(H)mm(クランプ部は除く)
コード長	2m	重量	約370g
クランプ対応厚	天板の厚みが10~40mmまで	使用温度範囲	5~35℃
カラー	ブラック	材質	PC
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。			
工具や穴あけ不要!ネジを回すだけのかんたん設置			
最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応。ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。			
USB PD-PPS規格の出力に対応。PPS規格対応機種の充電においては、充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。			
合計4ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2)を備え、最大4台まで同時充電可能。			
奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。			
絶縁キャップ付きACプラグで、トラッキング火災を予防します。			
ACコードはデスク下側に向けて配線する設計。デスク上にACコードが見えないデザインです。			
デスクを保護するゴムパッド付き			
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.