

品番 : EA940CD-36A

品名 : AC125V/15A 3口タップ[雷ガード付]



販売価格	715円(税抜) / 787円(税込)		
カタログ価格	715円(税抜) / 787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/05/31 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1885ページ		



#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02UK300WH
コンセント	2P×3口	定格	15A・125V(1,500W)
雷サージ機能	最大サージ電圧:4,500V 制限電圧:330V	サイズ	86(W)×14(D)×56(H)mm
重量	60g		

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.