

品番 : EA940CD-37A

品名 : AC125V/15A 3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02UBK310WH
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P
一括スイッチ1個(ブレーカー内蔵)			
雷サージ機能	最大サージ電圧:4500V、 制限電圧:330V		
絶縁カバー付プラグ(トラッキング火災予防)			
サイズ	86×56×22mm		
1500Wを超えた状態で使用を継続すると、内蔵ブレーカーが作動し電源が切れます。			
コンセント	2P×3口		

代替品

	品番 EA940CD-38A コメント 形状違い
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.