

品番：EA940CD-66

品名：AC125V/15A ニ口タップ (スイング式/雷ガード付)



販売価格	700円(税抜)／ 770円(税込)			
カタログ価格	700円(税抜)／770円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 （2025/08/01 02:51現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0905ページ			

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	A-CT002SB
サイズ	48×37×17.6mm	プラグ	2P(90°スイングプラグ)
最大サージ電圧	3,000V (バリスタ性能)	電源ラインサージ低減	内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
材質	難燃性ABS樹脂		
AC差込口			
定格	15A・125V (合計1,500Wまで)	コンセント	2P×2口
出張・旅行に携帯して便利！			
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。			
火災防止機能搭載 (耐電サージ機能・耐トラッキングカバー)			