

品番 : EA940CD-9

品名 : AC125V/15A 3口タップ(雷ガード付)



販売価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
カタログ価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/01 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1884ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	A-300SB
サイズ	48×38×23mm	プラグ	2P
雷サージ機能	バリスタ電圧: 240V 最大サージ電圧: 2500V 制限電圧: 395V	電源ラインサージ低減	内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
重量	47.58g		
AC差込口			
定格	15A・AC125V(1500W)	コンセント	2P×3口
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。			
耐電サージ機能作動中はLEDランプが点灯します。			
耐トラッキングカバー付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.