

品番：EA940CE-116A

品名：125V/15A 埋込コンセント(2口/扉付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 490円(税抜)／ 539円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 490円(税抜)／539円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/14 16:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1155ページ                      |      |   |



仕様

|                |                   |      |                                                                                                                    |
|----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー           | パナソニック(Panasonic) | 型番   | WN1352K                                                                                                            |
| 定格容量           | 15A 125V          | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、<br>600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、<br>600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、<br>600Vポリエチレンケーブル<br>φ 1.6mm、φ 2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| 極数             | 2P(扉付)×2個         | サイズ  | 48×110×22.8(D)mm                                                                                                   |
| フルカラー3個用プレート適合 |                   |      |                                                                                                                    |
| ねじなし端子構造       |                   |      |                                                                                                                    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.