

品番：EA940CE-129A

品名：100V/15A 埋込コンセント(漏電ブレーカー内蔵)



販売価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
カタログ価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1741K
定格容量	15A、100V・AC(50/60Hz)	差込口	1個(アースターミナル付)
サイズ	48×110×50(D)mm	結線方式	ねじなし端子式(電線差し込み式)
適用電線	φ1.6、2mmCu単線専用		
アースターミナル、扉付			
フルカラー3個用プレート適合			
過電流保護はありません。			
漏電ブレーカー内蔵のコンセントで万一の漏電をカットし、安全です。			
温水洗浄便座や水まわり機器に。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.